

Nabertherm L(T) 9/11/SW en L(T) 9/12/SW - technische gegevens

Moffeloven inclusief software voor bepaling van verbrandingsverlies. De levering omvat onderstel, keramische plunjer met bodemplaat in de ovenbekleding en softwarepakket. Tijdens het proces worden temperatuur en gewichtsverlies geregistreerd.

Toepassing: bepaling van verbrandingsverlies, bijvoorbeeld bij analyse van slib, huishoudelijk afval en andere laboratoriumprocessen.
Weegschaal: apart te bestellen; keuze uit vier modellen met verschillende maximale weegbereiken en afleesresoluties.

Ovenmodellen

Model	Tmax (°C)	Binnenmaat B x D x H (mm)	Inhoud (L)	Buitenmaat B x D x H (mm)	Vermogen (kW)	Elektra	Gewicht (kg)	Opwarmtijd (min)
L(T) 9/11/SW	1100	230 x 240 x 170	9	415 x 455 x 740+240	3,3	1-fase	50	68
L(T) 9/12/SW	1200	230 x 240 x 170	9	415 x 455 x 740+240	3,3	1-fase	50	80

Beschikbare weegschalen

Weegschaal	Af leesbaarheid (g)	Max. weegbereik (g)	Gewicht plunjer (g)	Kalibratiewaarde (g)	Minimale belasting (g)
EW-2200	0,01	2200 incl. plunjer	850	0,1	0,5
EW-4200	0,01	4200 incl. plunjer	850	0,1	0,5
EW-6200	0,01	6200 incl. plunjer	850	-	1,0
EW-12000	0,10	12000 incl. plunjer	850	1,0	5,0

* De weegschaal moet apart worden besteld.

1 Aanbevolen werktemperatuur bij langere houdtijden: maximaal 1000 °C voor L 9/11 en 1100 °C voor L 9/12.

2 Buitenafmetingen kunnen wijzigen bij aanvullende uitrusting. Afmetingen op aanvraag.

3 +240 mm geldt bij geopende liftdeur van het LT-model.

4 Opwarmtijd voor de lege, gesloten oven tot Tmax - 100 K, aangesloten op 230 V 1/N/PE.

5 Het opgegeven aansluitvermogen geldt voor de standaardoven en kan toenemen bij aanvullende uitrusting. Bij meerdere aansluitspanningen geldt het vermogen voor de hoogste toegestane aansluitspanning.

Belangrijkste uitrusting

Onderstel, keramische plunjer met bodemplaat en softwarepakket inbegrepen; keuze uit vier aparte weegschalen; procesregeling en documentatie van temperatuur en verbrandingsverlies via VCD-software; B510-controller met 5 programma's en elk 4 segmenten.